


# 氣條

## VABM-B6-E-N12-8

料號: 570728

FESTO



### 技術參數

特性	值
網柵尺寸	21 mm
閥位的最大數量	8
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
最大緊固扭矩, H型導軌安裝	1.5 Nm
最大緊固扭矩, 閥安裝	2 Nm
最大緊固扭矩, 牆面安裝	5 Nm
產品重量	1,150 g
嚮導氣口 12/14	NPT1/8-27
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/2-14
氣壓連接, 氣口 3	NPT1/2-14
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金