


# 插頭連接件 NECU-FCG40-K

料號: 570895

FESTO



## 技術參數

特性	值
符合標準	EN 60603-13
連接頻率	50
Cable outlet	直的
產品重量	5 g
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, connection technology	Connection pattern FC
Electrical connection 1, number of pins/wires	40
Electrical connection 1, type of mounting	Snap-in locking
Electrical connection 2, connection technology	Insulation displacement connector
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	1.5 A
導體的額定截面	0.13 mm <sup>2</sup>
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG26
防護等級	IP40
環境溫度	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material housing	PBT-加強
Material electrical contact	青銅 鍍金