


插頭

FBS-SCRJ-PP-GS

料號: 571017

FESTO



技術參數

特性	值
產品重量	60 g
fieldbus接口的注意事項	PROFINET LWL
乙太網路電纜規格	光纖電纜 聚合物纖維 980/1000µm Individual core diameter: 2.2 mm
容許的電纜直徑	6.5 ... 9.5 mm
防護等級	IP65 IP67 符合 IEC 60529
環境溫度	-40 ... 70 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	牙鑄鋅 鍍鎳
Material seals	NBR TPE