


插入接頭 QBMF-10-32-UNF-1/4-U

料號: 573066

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
額定尺寸	0.118 "
柱頭螺柱上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
設計	直式結構
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	0 ... 60 °C
最大緊固扭矩	1.106 ft-lbf
產品重量	0.212 oz
安裝類型	External hexagon 7/16
氣壓連接, 氣口 1	Female thread 10-32 UNF-2B
氣壓連接, 氣口 2	用於1/4" 外徑的氣管
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍍鎳黃銅 PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕