



中間板 VABF-S4-2-S

料號: 573200

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|-----------------------------------|
| 寬度 | 18 mm |
| 基於標準 | ISO 15407-2 |
| 裝配位置 | 任何 |
| Operating pressure MPa | 0.3 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 3 ... 10 bar |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 低電壓設備指導原則 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 203.5 g |
| 垂直堆疊型的安裝 | 在氣路板模組上 在單個底座上 |
| 嚮導氣口 14 | 氣路板模組, 規格 18 mm 符合 ISO 15407-2 標準 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 氣路板模組, 規格 18 mm 符合 ISO 15407-2 標準 |
| 氣壓連接, 氣口 4 | 氣路板模組, 規格 18 mm 符合 ISO 15407-2 標準 |
| 氣壓連接, 氣口 5 | 氣路板模組, 規格 18 mm 符合 ISO 15407-2 標準 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material plate | 鍛造鋁合金 |