


插頭

NECU-S1W9-C2-APB

料號: 574589

FESTO



技術參數

特性	值
安裝類型	4-40 UNC-2B
產品重量	57.48 g
Fieldbus接口	Sub-D, 9-pin, 插座
電氣連接 1	Sub-D 插頭, 9-pin
電氣連接 2	IDC 端子
傳輸速率	12 Mbit/s
容許的電纜直徑	8 mm 8 mm
端子截面	0.08 ... 0.5 mm ²
防護等級	IP20
環境溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	75% at 25°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	加強型 PC