


# 連接電纜

## NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25-S6

料號: 575417

FESTO



### 技術參數

特性	值
基於標準	DIN 47100
Cable identification	Without inscription label holder
連接頻率	50
產品重量	490 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, cable outlet	直的
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	25
Electrical connection 1, occupied pins/wires	25
Electrical connection 1, type of mounting	2 screws 4-40 UNC
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	電纜
Electrical connection 2, connection technology	開放式終端
Electrical connection 2, number of pins/wires	25
Electrical connection 2, occupied pins/wires	25
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	2.6 A
浪湧強度	2.4 kV
極性保護	是
電纜長度	2.5 m
電纜屬性	標準
電纜的測試條件	視需求的測試條件
Bending radius, fixed cable installation	>= 42 mm
Bending radius, flexible cable installation	>= 126 mm
電纜直徑	10.2 mm
電纜直徑公差	± 0,25 mm
電纜結構	25x0,34
導體的額定截面	0.34 mm <sup>2</sup>
導線末端	Cut off bluntly
防護等級	IP40
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-35 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
儲藏溫度	-25 ... 75 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	2
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
電纜外套顏色	灰色
Material housing	加強型 PC
外殼顏色	黑色
Material screws	Nickel-plated brass
Material electrical contact	青銅 鍍金
Material insulation	PVC