


插頭

NECC-S1G9-C2-M

料號: 576031

FESTO



技術參數

特性	值
高度	39,4 mm
長度	58 mm
產品重量	24 g
Fieldbus接口	Sub-D, 9-pin, 插座
電氣連接	9-pin / 9-pin Sub-D/螺紋介面
傳輸速率	1 Mbit/s
容許的電纜直徑	8 mm 8 mm
防護等級	IP40
環境溫度	-20 ... 70 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress