



止動氣壓缸

DFSP-32-25-F-PA

料號: 576107

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|-------------------------------|
| 行程 | 25 mm |
| 活塞直徑 | 32 mm |
| 活塞桿螺紋 | M6 |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 操作模式 | 雙動 拉的動作 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 型材缸筒 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 活塞桿末端 | 內螺紋 |
| 多樣型 | 活塞桿上的內螺紋 |
| 防止扭轉/導向 | 圓形活塞桿 |
| Operating pressure MPa | 0.12 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 1.2 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| Permissible impact force on the advanced piston rod | 3,270 N |
| 在切換操作時可允許的側向作用力 | 595 N |
| 最大循環頻率 | 5 Hz |
| 安裝類型 | 具通孔 具內 (母) 螺紋 具配件 選配 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of flange screw | 鋼, 鍍鋅 |
| Material cover | 鍛造鋁合金 電鍍 |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material roll | 鋼, 鍍鋅 |
| Material cylinder barrel | 鍛造鋁合金 光滑處理 |