



止動氣壓缸

DFSP-50-25-PF-PA

料號: 576160

FESTO



技術參數

特性	值
行程	25 mm
活塞直徑	50 mm
活塞桿螺紋	M8
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
操作模式	單動 拉的動作
設計結構	活塞 活塞桿 型材缸筒
位置檢測	用於近接感測器
活塞桿末端	內螺紋
多樣型	活塞桿上的內螺紋
防止扭轉/導向	圓形活塞桿
Operating pressure MPa	0.12 ... 1 MPa
操作壓力	1.2 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	6,280 N
在切換操作時可允許的側向作用力	1,570 N
最大循環頻率	5 Hz
安裝類型	具通孔 具內 (母) 螺紋 具配件 選配
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material of flange screw	鋼, 鍍鋅
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material seals	TPE-U(PU)
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material roll	鋼, 鍍鋅
Material cylinder barrel	鍛造鋁合金 光滑處理