


# 氣源板

## VABF-B10-20-P1A4-G18-P3

料號: 576493

FESTO



### 技術參數

| 特性                     | 值                             |
|------------------------|-------------------------------|
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa               |
| 操作壓力                   | -0.9 ... 10 bar               |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 最大緊固扭矩                 | 1.4 Nm                        |
| 產品重量                   | 56 g                          |
| 安裝類型                   | 具通孔                           |
| 氣壓連接, 氣口 1             | G1/8                          |
| 氣壓連接, 氣口 3             | G1/8                          |
| 材料備註                   | 符合 RoHS                       |
| Material supply plate  | 壓鑄鋁                           |