

雙耳軸支座 LBN-12/16

料號: 6058

★ Kernprogramm

FESTO

用於旋轉安裝的氣壓缸 ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU.



技術參數

特性	值
尺寸	12/16
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	40 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鋼 經過電鍍
Material mounting pin	鋼 經過電鍍
Material lock	彈簧鋼, 電鍍