


L型快擰接頭 LCK-1/4-PK-4-KU

料號: 6261

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.



技術參數

特性	值
額定尺寸	3.4 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封邊緣
裝配位置	任何
設計	L-shape
容器尺寸	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/4
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 6 mm 用於倒鉤接頭內徑 4 mm具螺母
Material of union nut	POM
材料備註	符合 RoHS
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	POM