


L型快擰接頭 GCK-1/4-PK-6-KU

料號: 6270

FESTO

聚合物結構.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|--|
| 額定尺寸 | 4.9 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計 | L-shape |
| 容器尺寸 | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 外螺紋 R1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | For tubing outside diameter 8 mm 用於倒鉤接頭內徑 6 mm具螺母 |
| Material of union nut | POM |
| Material of threaded plug | POM |
| 材料備註 | 符合 RoHS |