

# Y形具銷接桿 SGA-M12

料號: 6523

FESTO

具外螺紋，用於旋轉氣壓缸安裝



## 技術參數

特性	值
尺寸	M12
徑向偏移 +/-	5 mm
角度補償 +/-	120 deg
裝配位置	任何
螺紋連接	外螺紋 M12
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	222 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting pin	鋼，鍍鋅
Material rod eye	鋼 經過電鍍
Material lock	彈簧鋼，電鍍