



或閘
OS-1/4-B
 料號: 6682

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	"或"功能
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
安裝類型	具通孔
標準額定流量	1,170 l/min
操作壓力	1 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Material housing	鍛造鋁合金
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
額定尺寸	6.5 mm
裝配位置	任何
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	110 g
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR