


# 壓力錶

## MA-63-0,25

料號: 7169

FESTO

具顯示單位 bar 和 psi.



### 技術參數

特性	值
顯示範圍【bar】	0 ... 0.25 bar
Display range	0 ... 3.6 psi
符合標準	DIN EN 837-3
壓力錶的額定尺寸	63
安裝類型	線路安裝
操作介質	流體介質 氣態介質
操作壓力	0 ... 0.25 bar
可變負載係數	0.9
連續負載係數	0.75
測量精度等級	1,6
防護等級	IP43
介質溫度	-20 ... 80 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
連接的位置	後側中心
氣壓連接	G1/4
Material of threaded plug	黃銅
Material housing	鋼
Material screen	PMMA
產品重量	180 g
注意: 操作和嚮導介質	無乙炔 無氧氣