



# 選擇器開關

## HW-6-38

料號: 7199

FESTO



### 技術參數

| 特性              | 值                 |
|-----------------|-------------------|
| 閥功能             | 8/6 雙穩態           |
| 標準額定流量          | 180 l/min         |
| 操作壓力            | 0 ... 8 bar       |
| 嚮導類型            | 直接                |
| Total leakage   | 1 l/h             |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 額定鎖緊扭矩          | 1.7 Nm            |
| 額定擰緊扭矩公差        | ± 10 %            |
| 氣壓連接, 氣口 1      | M5                |
| 氣壓連接, 氣口 2      | M5                |