



# 壓力開關

## SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

料號: 8000033

FESTO



### 技術參數

特性	值
材料備註	符合 RoHS
測量變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子式變換器
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
操作壓力	-1 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
開關輸出	接觸類型
切換功能	具有固定遲滯的閾值
切換元件功能	轉接開關
開啟點	0.25 bar
最大開啟點	0.4 bar
最小關閉點	0.05 bar
最大輸出電流 DC	1,000 mA
最小負載電流	2 mA 在 24 V
短路強度	否
工作電壓範圍 DC	19.2 ... 30 V
極性保護	否
電氣連接	4-pin M12x1 插頭 符合 EN 60947-5-2 標準 圓形設計
安裝類型	具螺紋的
氣壓連接	G1/8
產品重量	80 g
Material housing	鋼
Material electrical connection	POM
設定選項	永久設定
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L