


齒輪箱 EMGC-60-P-G4-SEC-67

料號: 8000613
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
Gear unit flange size	60 mm
Motor flange size	67 mm
扭轉時的反衝	0.5 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	4:1
最大輸入速度	6,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	26 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.34 kgcm ²
Max. output torque	44 Nm
最大功效	94 %
抗扭力	2.4 Nm/arcmin
產品重量	900 g
Interface code, motor out	60H
Interface code, motor in	67A
材料備註	符合 RoHS