



垂直壓力氣源板 VABF-S4-1-P1A14-G14

料號: 8000689

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	26 mm
基於標準	ISO 15407-2
裝配位置	任何
氣壓垂直堆疊	替代供給壓力用於 1 和 14
Operating pressure MPa	1 MPa
操作壓力	10 bar
標準額定流量	900 l/min
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	191 g
垂直堆疊型的安裝	在氣路板模組上 在單個底座上
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁