

空氣調理單元 FRC-1/4-D-5M-MINI-A-MPA



FESTO

料號: 8002361

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

過濾器/調壓閥/油霧器組合, 5 µm 過濾精度, 具金屬保護杯罩,
具自動冷凝水排放裝置

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	全自動
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶 比例式標準油霧器
最大冷凝物容積	22 cm ³
過濾等級	5 µm
杯罩保護	金屬保護杯罩
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	2 ... 12 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準額定流量	850 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空氣純淨度	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	660 g
安裝類型	線路安裝 具配件
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC