


# 連接電纜

NEBV-

料號: 8003577

FESTO



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
附加功能	保持電流的降低 Protective circuit
Cable identification	Without inscription label holder
連接頻率	50
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座 Socket, slim
Electrical connection 1, cable outlet	直的 Angled
Electrical connection 1, connection technology	Connection pattern ZC, self-tapping screw Connection pattern ZC, metric screw Plug pattern type C to EN 175301-803 Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	2 25 4 44
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, design	有角的 圓形
Electrical connection 2, connection type	電纜 插頭
Electrical connection 2, cable outlet	直的 Angled
Electrical connection 2, connection technology	Connection pattern ZB, self-tapping screw M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 開放式終端
Electrical connection 2, number of pins/wires	2 25 3 44
工作電壓範圍 DC	0 ... 230 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 230 V
電纜長度	0.5 ... 30 m
電纜屬性	標準 Suitable for energy chains
電纜的測試條件	視需求的測試條件
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions

特性	值
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material cable sheath	PVC TPE-U(PUR)
電纜外套顏色	灰色