

一般供氣氣路板

VABM-B10-25-N12-3-P53

料號: 8026229

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------|-------------------------------|
| 網柵尺寸 | 27.5 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 閥位的最大數量 | 3 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量 | 340 g |
| 安裝類型 | 具安裝支架 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 1/2 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material manifold | 鍛造鋁合金 |