

氣源板

VABF-B10-25-P1-G14

料號: 8026317

FESTO



技術參數

特性	值
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩	3 Nm
產品重量	26 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material supply plate	壓鑄鋁