


電磁線圈

VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

料號: 8029140

FESTO

for armature system FN, line with insulating conduit connection,
230 V AC/50-60 Hz, encapsulation.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------------|---|
| 驅動類型 | 電動 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 循環功率 | 100 % |
| 絕緣等級 | H |
| Enamelled wire insulation class | H |
| 線圈的特性參數 | 230 V AC: 50 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 8.0 VA |
| 容許的電壓波動 | +/- 10 % |
| Maritime classification | see certificate |
| EU以外的防爆保護認證 | Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US) |
| 認證核發部門 | CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936 |
| 防氣爆 | AEx m II T4 Ex m II T4 |
| 周遭防爆溫度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 產品重量 | 207 g |
| 電氣連接 | 電纜 |
| 電纜長度 | 0.61 m |
| 安裝類型 | 具滾花螺帽 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 塑料的 |
| Material winding | 鋼 |