

# 電磁線圈


## VACN-N-A1-1

料號: 8029144

★ Kernprogramm

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,  
24 V DC.

FESTO



### 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
循環功率	100 %
絕緣等級	F
Enamelled wire insulation class	F
線圈的特性參數	24 V DC: 0.7 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
認證核發部門	DNV TAA000011J
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	95 g
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803標準
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	塑料的 鋼
Material electrical contact	黃銅
Material winding	銅