


電磁線圈

VACF-B-B2-5

料號: 8030801

FESTO

Type B connection pattern, industry standard, 12 V DC



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
符合標準	IEC 61010-1
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	12 V DC: 3.4 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
授權	c UL us - Recognized (OL)
Maritime classification	see certificate
認證核發部門	DNVGL-TAA000011J
環境和介質溫度的限制	-20 - 50 °C
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 ... 50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	55.6 g
電氣連接	Plug pattern type B to EN 175301-803 To industry standard (11 mm)
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA 鋼
Material solenoid coil	銅 鋼 Thermoplastic
Material winding	銅