


電磁線圈

VACF-B-C1-3W

料號: 8030817

FESTO

Type C connection pattern, to EN 175 301, 230 V AC/240 V AC/50-60 Hz



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
符合標準	IEC 61010-1
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	230/240 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 5.8 VA, holding power 4.6 VA
浪湧強度	4 kV
污染程度	3
容許的電壓波動	+/- 10 %
授權	c UL us - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
環境和介質溫度的限制	-20 - 50 °C
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 ... 50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	51.1 g
電氣連接	Plug pattern type C to EN 175301-803 符合 EN 175301-803 標準
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA 鋼
Material solenoid coil	銅 鋼 Thermoplastic
Material winding	銅