


底座

VABS-S1-2S-N12

料號: 8032645

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	58 mm
基於標準	ISO 5599-1
驅動類型	電動
密封原理	軟性
裝配位置	任何
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
操作壓力	0 ... 16 bar
Pilot pressure MPa	0 ... 1 MPa
嚮導壓力	0 ... 10 bar
適合真空	是
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	380 g
安裝類型	Via through-hole for M6 screw
嚮導氣口 12/14	1/8 NPT
氣壓連接, 氣口 1	1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 3	1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 4	1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 5	1/2 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁