


底座 VMPAL-AP-14-T135-RV

料號: 8034560

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	14 mm 14.9 mm
長度	107.3 mm
網柵尺寸	14.9 mm
壓力區隔離	Ducts 1, 3 and 5
整合功能	單向閥
閥位的最大數量	1
流量方向	不可逆
閥島結構	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
適合真空	否
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	35 g
氣壓連接, 氣口 2	for 14 mm cartridge
氣壓連接, 氣口 4	for 14 mm cartridge
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	PA-加強