


被動式導向軸 ELFA-RF-80- -


料號: 8037968

FESTO

For supporting forces and torque capacities in multi-axis applications.



代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
工作行程	50 ... 7,000 mm
尺寸	80
裝配位置	任何
導向	滾輪導向
設計結構	導向
最大加速度	50 m/s ²
最高速度	10 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
轉動面積矩 2nd 度ly	269.84E+03 mm ⁴
轉動面積矩 2nd 度lz	1,018.5E+03 mm ⁴
最大輸出力Fy	800 N
最大輸出力Fz	800 N
編碼器電阻的最大遲滯	40 N
最大扭矩Mx	30 Nm
潤滑脂間隔, 取決於距離	10,000 km
0 mm行程時的基本重量	4,280 g
每 10 mm 行程所增加的重量	47.13 g
安裝類型	具配件
Material of profile	鍛造鋁合金 電鍍
材料備註	符合 RoHS
Material cover tape	不銹鋼帶
Material of guide	鋼
Material slide	鍛造鋁合金 電鍍