


逆止閥
VMPA14-RV
 料號: 8039820

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	嚮導控制, 單向功能
驅動類型	氣壓
安裝類型	夾子
標準額定流量	350 l/min
Operating pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
操作壓力	0.5 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	0.5 ... 8 bar
Pilot pressure	7.25 ... 116 psi
環境溫度	-5 ... 50 °C
Material housing	POM
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
裝配位置	任何
致動類型, 控制單向功能	氣壓
操作壓力的完整溫度範圍	0.5 ... 8 bar
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 40 °C
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
產品重量	0.17 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR