



調壓閥板

VMPA14-B8-R2C2-C-10

料號: 8043340

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	14 mm
裝配位置	任何
氣壓垂直堆疊	調壓閥, 用於2
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道
壓力錶選擇	可能的
壓力控制範圍	2 ... 6 bar
輸入壓力 1	0.5 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-5 ... 50 °C
最大緊固扭矩	0.65 Nm
產品重量	76 g
垂直堆疊型的安裝	在氣路板模組上
壓力錶接口	M5
材料備註	符合 RoHS
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material regulator housing	PA