


逆止閥

VABF-L1-10H-H2

料號: 8047364

FESTO



技術參數

特性	值
閥尺寸	10 mm
閥功能	嚮導控制, 單向功能
Operating pressure MPa	0.05 ... 0.8 MPa
操作壓力	0.5 ... 8 bar
授權	c UL us - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	0.4 g
安裝類型	Tapped
材料備註	符合 RoHS