


單向滾輪閥

VAOM-R4-20-D2-32

料號: 8049237

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	20 mm
驅動類型	機械的
裝配位置	Movement plane
設計結構	Toggle lever
嚮導類型	直接
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
安裝類型	收緊
材料備註	符合 RoHS
Material mounting adaptor	鋼, 鍍鋅