


軸配件  
EAMM-A-L38-40G  
料號: 8063465

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
可傳遞扭矩	9 Nm
產品重量	341 g
Interface code, actuator	L38
Interface code, motor in	40G
材料備註	符合 RoHS