



連接電纜

NEBB-M8W4-P-10-LE4

料號: 8066669

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 符合標準 | Core colours and connection numbers to EN 60947-5-2 EN 61076-2-104 |
| Cable identification | With inscription label holder |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, design | 圓形 |
| Electrical connection 1, connection type | 插頭插座 |
| Electrical connection 1, cable outlet | Angled |
| Electrical connection 1, connection technology | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 4 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 4 |
| Electrical connection 1, type of mounting | Screw lock with A/F9 |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, connection type | 電纜 |
| Electrical connection 2, connection technology | 開放式終端 |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 4 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 4 |
| 工作電壓範圍 DC | 0 ... 30 V |
| 工作電壓範圍 AC | 0 ... 30 V |
| 在40°C時的可接受電流負載 | 4 A |
| 浪湧強度 | 0.8 kV |
| 電纜長度 | 10 m |
| 電纜屬性 | 用於靜態應用 |
| 電纜的測試條件 | 視需求的測試條件 |
| Bending radius, fixed cable installation | >= 14 mm |
| 電纜直徑 | 4.5 mm |
| 電纜結構 | 4x0,25 |
| 導體的額定截面 | 0.25 mm ² |
| 導線末端 | Sheath removed Cut off bluntly |
| 防護等級 | IP65 IP68 IP69K |
| Note on degree of protection | 裝配狀態 |
| 環境溫度 | -25 ... 70 °C |
| CE 符號 (參見符合的標準) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 無塵室等級 | ISO class 4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 污染程度 | 3 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material cable sheath | PVC |
| 電纜外套顏色 | 灰色 |
| Material housing | TPE-U(PU) |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| Material screw-type lock | Nickel-plated brass |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Gold-plated copper alloy |
| Material insulation | PVC |