


# 電子模組

## VMPA14-FB-EMS-8

料號: 8066764

FESTO



### 技術參數

特性	值
診斷	低電壓閩
閩位的最大數量	4
電磁線圈的最大數量	8
負載電壓時的內部電流耗損量	3 mA
操作電壓時的內部電流耗損量	8 mA
每個電磁線圈的額定啟動電流	58 mA 高達 24 ms
電流下降時的額定電流	24 ms 後 9 mA
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	30 g
Material housing	POM
材料備註	符合 RoHS