


# 球閥驅動單元

## VZBM-A-1/2"-RP-25-D-2-B2-PB20

料號: 8070244

FESTO

Brass, with single-acting actuator DFPD 2/2-way, nominal width 1/2", PN25, thread EN 10226-1.



### 技術參數

| 特性               | 值  |
|------------------|--|
| 設計結構             | 2位球閥<br>擺動驅動器  |
| 驅動類型             | 氣壓   |
| 裝配位置             | 任何   |
| 安裝類型             | 線路安裝   |
| 製程閥的連接           | Rp1/2  |
| 切換位置指示器          | 槽的方向 = 流動方向  |
| 額定直徑 DN          | 15   |
| 操作壓力             | 5.5 ... 8 bar  |
| 製程閥的額定壓力         | 25   |
| 介質               | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性氣體<br>Water (no water vapour)<br>中性液體 |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 壓力露點 10°C 低於環境溫度/介質溫度<br>潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                              |
| 介質溫度             | -15 ... 90 °C  |
| 環境溫度             | -20 ... 80 °C  |
| 流量 Kv            | 15 m <sup>3</sup> /h   |
| 材料備註             | 符合 RoHS  |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Material housing | 鍍鎳黃銅   |
| 外殼的材料編號          | CW617N   |
| Material seals   | FPM<br>HNBR<br>PTFE  |
| Material ball    | Brass, chrome-plated   |
| 球體的材料編號          | CW614N   |
| Material shaft   | 黃銅   |
| 軸的材料編號           | CW614N   |
| 產品重量             | 1,363 g  |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 1 - Low corrosion stress   |