


球閥驅動單元

VZBM-A-3/8"-RP-25-F-3L-B2-PA10

料號: 8070251

FESTO

Brass, with double-acting actuator DFPD 3/2-way, nominal width 3/8", PN25, thread EN 10226-1.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 設計結構 | 3位球閥 擺動驅動器 |
| 驅動類型 | 氣壓 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 製程閥的連接 | Rp3/8 |
| 切換位置指示器 | 槽的方向 = 流動方向 |
| 額定直徑 DN | 10 |
| 操作壓力 | 5.5 ... 8 bar |
| 製程閥的額定壓力 | 25 |
| 介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 Water (no water vapour) 中性液體 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 壓力露點 10°C 低於環境溫度/介質溫度 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 介質溫度 | -20 ... 130 °C |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| Flow rate Kv type L | 9.4 m3/h |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | 鍍鎳黃銅 |
| 外殼的材料編號 | CW617N |
| Material seals | HNBR PTFE |
| Material ball | Brass, chrome-plated |
| 球體的材料編號 | CW614N |
| Material shaft | 黃銅 |
| 軸的材料編號 | CW614N |
| 產品重量 | 1,481 g |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |