


操作單位 CDSB-A1

料號: 8070984

★ Kernprogramm

FESTO



技術參數

特性	值
最大行列長度	3 m
使用者記憶	3 GB
顯示	TFT 顏色
顯示特性	Touchscreen
顯示尺寸	1.77"
工作電壓範圍 DC	4.5 ... 5.5 V
顯示解析度	128x160 Pixel
授權	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	非冷凝 Max. 95% at 60°C
防護等級	IP20
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	36.6 g
USB interface, connection technology	USB 2.0 type B mini
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA6 加強
應用領域	Only with CMMT, CPX-E-CEC
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	50 mm x 45 mm x 19,6 mm