



Holding brake DACS-20-A-R3-S

料號: 8072775

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
夾緊的類型以及動作的方向	位於兩端 由彈簧夾緊, 由壓縮空氣釋放
位置檢測	用於近接感測器
安全功能	Holding and stopping a movement
性能等級 (PL)	Stopping, holding, blocking a movement/category 1, Performance Level c
Operating pressure MPa	0.38 ... 0.8 MPa
操作壓力	3.8 ... 8 bar
Operating pressure	55.1 ... 116 psi
Max. permissible test pressure	8 bar
最小釋放壓力	3.8 bar
需要被夾取的圓形材料	20 mm
授權	TÜV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 機器設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
認證核發部門	TÜV CA 697
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
靜態保持力	3,300 N
產品重量	3,143 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋 具配件
Release connection, clamping unit	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	高合金鋼
Material housing	鋼
Material clamp jaws	工具用鋼
Material piston	鋼