


近接感測器 DADG-D-F8-40

料號: 8072859

FESTO



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	符合 RoHS
額定切換距離	0.6 mm
可靠的切換距離	0.64 mm
縮小係數	Aluminium = 0.55 不鏽鋼, St 18/8 = 0.8 銅 = 0.5 Brass = 0.65 鋼, St 37 = 1.0
環境溫度	-25 ... 70 °C
重複精度	0.01 mm
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
最大切換頻率	5,000 Hz
最大切換頻率, DC	5,000 Hz
最大輸出電流	100 mA
電壓降	2 V
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
殘餘波動	10 %
無效電流	<= 10 mA
極性保護	用於所有電接口
Electrical connection 1, connection type	電纜
Electrical connection 1, connection technology	開放式終端
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
電纜長度	2 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
尺寸	M4
安裝類型	收緊 齊平
產品重量	32 g
Material housing	鋼
防護等級	IP67
PWIS conformity	VDMA24364 zone III