

吸盤完整

OGVM-80-S-N-G14F

料號: 8073820

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 吸盤高度補償 | 7.6 mm |
| 最小工件半徑 | 70 mm |
| 額定尺寸 | 8 mm |
| 吸盤直徑 | 80 mm |
| 吸盤容積 | 35 cm ³ |
| 連接的位置 | 於頂部 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 吸盤外型 | 扁圓形 |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| 操作壓力 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -60 kPa |
| 額定操作壓力 | -0.6 bar |
| 操作介質 | 大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 在額定操作壓力的保持力 | 225 N |
| 在額定工作壓力下的側向力 | 113 N |
| 產品重量 | 65 g |
| 安裝類型 | 藉由真空接口 |
| 真空連接 | 內螺紋 1/4 |
| 顏色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | 鍛造鋁合金 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material suction cup | NBR |