



吸盤完整

OGVM-50X105-SV-N-G14F

料號: 8073856

FESTO



技術參數

特性	值
吸盤高度補償	5 mm
最小工件半徑	75 mm
額定尺寸	8 mm
吸盤尺寸	50x105 mm
吸盤容積	25 cm ³
連接的位置	於頂部
裝配位置	任何
吸盤外型	橢圓形, 扁平
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
額定操作壓力	-0.6 bar
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
在額定操作壓力的保持力	240 N
在額定工作壓力下的垂直側向力	174 N
產品重量	67 g
安裝類型	藉由真空接口
真空連接	內螺紋 1/4
顏色	黑色
肖氏硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	NBR