



油壓緩衝器

DYSS-2-4-Y1F

料號: 8081767

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	2
行程	4 mm
緩衝	自調節
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	0.5 m/s
復位時間短	0.5 s
復位時間長	1 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 70 °C
緩衝長度	4 mm
最大制動力	60 N
最大緊固扭矩	0.5 Nm
單位行程的最大能量消耗	0.1 J
每小時的最大能源消耗	270 J
最大殘餘能量	0.003 J
復位力	0.7 N
產品重量	1 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	高合金鋼
Material piston rod	高合金鋼