


piston actuator DFPK-75-20-S-V4

料號: 8083965

FESTO



技術參數

特性	值
驅動器尺寸	75
行程	20 mm
裝配位置	任何
位置檢測	With mechanical indicator
Control function	Opened via spring force, NO
Operating pressure MPa	0.5 ... 1 MPa
操作壓力	5 ... 10 bar
Operating pressure	72.5 ... 145 psi
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex h IIC T6...T4 Gb
防塵爆	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
周遭防爆溫度	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
防護等級	IP65 IP67 IP69K
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	2,539 g
氣壓連接	內螺紋 G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material cover	不鏽鋼鑄件
Material seals	FPM
Material housing	不鏽鋼鑄件
外殼的材料編號	1.4408
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕