


**蓋子組件**  
**VAVC-F12-SCC-50-TP**  
 料號: 8084045



**技術參數**

特性	值
額定直徑 DN	50
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質	Vapour 礦物油型液壓油 惰性氣體 礦物油 水 過濾壓縮空氣, 過濾等級 200 µm 中性液體
Note on the medium	Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat.
介質溫度	-30 ... 200 °C
環境溫度	0 ... 60 °C
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
裝配位置	任何
產品重量	1,180 g
材料備註	符合 RoHS
Material cover	高合金鋼, 耐腐蝕
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE, modified