

# Pressure regulator VRPA-LM-R18-Q4

料號: 8086009

FESTO



## 技術參數

特性	值
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道 具回流
氣壓連接, 氣口 1	R1/8
氣壓連接, 氣口 2	QS-4
安裝類型	具螺紋的
標準額定流量	90 l/min
環境溫度	0 ... 60 °C
Material housing	PBT
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
裝配位置	任何
驅動類型	手動
柱頭螺栓上的密封件類型	外表層
可調元件	旋轉手柄, 具鎖定
旋轉能力	360° / 可以不連續擺動
壓力錶	具壓力錶
壓力調節範圍 Mpa	0.1 ... 0.8 MPa
壓力控制範圍	1 ... 8 bar
壓力調節範圍 psi	14.5 ... 116 psi
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	ISO class 4
產品重量	29 g
Material of threaded plug	鍍鎳黃銅
材料備註	符合 RoHS
Material of threaded seal	PTFE
Material static seals	NBR